


Alape[®]

Abmessungen: Ø 325 mm
Höhe: 110 mm
Ausschnittmaße unter:
www.alape.com

EB.K325**Einbaubecken rund**

Glasierter Stahl, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur.


OHNE Ablaufgarnitur.

70038

Weiß

342,00 €

Auch in weiteren Farben erhältlich.



Abmessungen: Ø 400 mm
Höhe: 140 mm
Ausschnittmaße unter:
www.alape.com

EB.K400**Einbaubecken rund**

Glasierter Stahl, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset, Überlaufgarnitur.


OHNE Ablaufgarnitur.

71367

Weiß

349,00 €

Auch in weiteren Farben erhältlich.



Abmessungen: Ø 450 mm
Höhe: 159 mm
Ausschnittmaße unter:
www.alape.com

EB.K450**Einbaubecken rund**

Innen und außen glasiert, für den Einbau von oben, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset und Überlaufgarnitur.


OHNE Ablaufgarnitur.

71353

Weiß

367,00 €

Auch in weiteren Farben erhältlich.



Abmessungen: 425 x 325 mm
Höhe: 110 mm
Ausschnittmaße unter:
www.alape.com

EB.O425**Einbaubecken oval**

Innen und außen glasiert, für den Einbau von oben, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset und Überlaufgarnitur.


OHNE Ablaufgarnitur.

71372

Weiß

356,00 €

Auch in weiteren Farben erhältlich.



Abmessungen: 525 x 425 mm
Höhe: 150 mm
Ausschnittmaße unter:
www.alape.com

EB.O525**Einbaubecken oval**

Innen und außen glasiert, für den Einbau von oben, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset und Überlaufgarnitur.


OHNE Ablaufgarnitur.

71357

Weiß

392,00 €

Auch in weiteren Farben erhältlich.



Abmessungen: 585 x 347 mm
Höhe: 143 mm
Ausschnittmaße unter:
www.alape.com

EB.R585**Einbaubecken rechteckig**

Innen und außen glasiert, ohne Hahnloch, mit Überlauf, inklusive Befestigungsset und Überlaufgarnitur

71374

Weiß

577,00 €

Auch in weiteren Farben erhältlich.

Sämtliche Becken auch ohne Überlauf erhältlich (ohne Aufpreis, ausgenommen Modell EW3+EW3.2).

HINWEIS: Bei Becken ohne Überlauf sind ausschließlich Ablaufgarnituren ohne Staufunktion zu verwenden!